



Micromètre digital avec broche coulissante, sortie de données, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un **affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires**, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.

Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Description:

- **Le pas de broche de 5 mm par tour réduit le temps de réglage.**
- **La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Description technique

Etalonnage	B1
Pas de broche	5 mm
Erreur admissible	2 μ m
Lecture	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Ø broche	6,5 mm
Lecture	0,00005 pouce
Plage de mesure	0 - 25 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	10 mm
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100

Accessoires

498941 USB2

Câble de connexionbidirectionnel avec touche de données
Type USB2

Câble de connexionbidirectionnel avec touche de données
Type D2

498941 D2