



Augmentateur IMPACT, Type: 4



Données de commande

N° commande	650012 4
GTIN	4045197214829
Classe d'article	62D

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc. Carré de sortie avec goupille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Description technique

Longueur totale	36 mm
Carré d'entraînement [x]	3/8 pouce
Carré de sortie [y]	1/2 pouce
Norme	DIN 3121
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	bruni
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Jeu de tournevis

Accessoires

Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2	650790 2
Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22