



## Masque de soudage automatique optrel® crystal 2.0, Type: CRYSTAL



### Données de commande

N° commande	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Classe d'article	09U

### Description

#### Exécution:

Grâce à une nouvelle technologie, le masque de soudage automatique optrel® Crystal 2.0 permet d'atteindre un **niveau de clarté avec un indice de protection 2**, ce qui offre une meilleure vue sur la pièce avant et après le soudage. La perception des couleurs à l'état clair est particulièrement réaliste, et à l'état foncé, une vue **précise et fortement contrastée** sur le bain de soudure est possible.

**Teintes de protection foncées:** 4 – 12.

- **Niveau clarté: 2**
- **Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2 500 heures)**
- **Couleur: argent**
- **Champ de vision avec filtre de soudage: 50 × 100 mm**

#### Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

#### Norme:

EN 175; EN 379; EN 166.

Temps de commutation de clair à sombre: 0,1 ms

Temps de commutation de sombre à clair: 100 - 200 ms

Classification suivant EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

## Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Classification suivant EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Temps de commutation de sombre à clair	100 - 200 ms
Type de produit	Masque de soudage