Garant GRIDUNG

Plateau coulissant 200 kg, 26×20G, Hauteur montage: 75mm



Données de commande

N° commande	930656 75
GTIN	4062406122928
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Plateau **extensible à 100%.** Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans perforations pour parois crantées.

Adapté(s) pour:

Armoire d'outillage 30×28G.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Description technique

Largeur utile en G	26
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	500 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Profondeur utile en G	20
Poids	10,75 kg
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Hauteur montage	75 mm

avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G
Type de produit	Plateau coulissant