

Garant GRIDLINE

Plateau coulissant 75 kg, 20×20G, Type: 75**Données de commande**

N° commande	932035 75
GTIN	4062406122973
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Plateau coulissant à **extension totale** 20×20G. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes.

Adapté(s) pour:

Armoire d'outillage 24×28G.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Description technique

Largeur utile	500 mm
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile en G	20
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile en G	20
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Plateau coulissant