

Garant GRIDLINE

Plateau coulissant 200 kg, 36×20G, Hauteur montage: 75mm**Données de commande**

N° commande	930766 75
GTIN	4062406123000
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans perforations pour parois crantées.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Description technique

Surface utile de tiroir en G	36×20
Largeur utile en G	36
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile en G	20
Poids	13,85 kg
Domaine d'utilisation	Armoire à outils
Hauteur montage	75 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×20G
Type de produit	Plateau coulissant