

3M Roloc™**Disque de nettoyage grossier (SiC), Ø 76,2 mm, Type de nylon: XCRS****Données de commande**

N° commande	554057 XCRS
GTIN	30638060215419
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s'encrasse pas. **Stabilité des arêtes, capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées.** Idéal pour éliminer la calamine.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Description technique

Degré de dureté	très dur
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Ø disque	76,2 mm
Degré de finesse	extra gros
Désignation 3M	XT-DR
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		