


Garant**Porte-capuchons, Ø tête, longueur de tête, forme: 0713C****Données de commande**

N° commande	553100 0713C
GTIN	4062061238880
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

Utilisation:

Essentiellement dans la fabrication d'outils pour les travaux de finition dans des endroits d'accès difficile.

Adapté(s) pour:

Capuchons abrasifs 553035 – 553328.

Description technique

Ø queue	3 mm
Ø tête	7 mm
Vitesse de rotation max.	65000 min ⁻¹
Longueur tête	13 mm
Type de produit	Porte-capuchons