

Garant GRIDLINE

Bati poste de travail produits dangereux, Largeur: 1500mm**Données de commande**

N° commande	981120 1500
GTIN	4062406121075
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli GridLine Vario avec pieds réglables en hauteur, plateau de rangement, paroi arrière en tôle d'acier et parois latérales avec perforations carrées. Plan de travail Eterlux de 50 mm d'épaisseur, résistant à l'usure, à l'huile, à la graisse, aux acides faibles et aux alcalins.

Profondeur = 750 mm

Coloris:

Piètement avec réglage en hauteur manuel, plateau de rangement et paroi arrière gris clair RAL 7035, parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Plage de réglage en hauteur	950 - 1100 mm
Largeur	1500 mm
Profondeur	750 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur poste de travail	950-1100 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Exécution réglage en hauteur	mécanique

Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Poste de travail "produits dangereux"