

3M**Disque de nettoyage (A), BF-DC, Ø disque: 150mm****Données de commande**

N° commande	555942 150
GTIN	50048011641459
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s'encrasse pas.

Capacité d'abrasion élevée avec finition fine.**Utilisation:**

Utilisation radiale sur des arbres flexibles et des meuleuses droites. Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Description technique

Ø alésage	13 mm
Ø disque	150 mm
Vitesse de rotation recommandée	4000 min ⁻¹
Epaisseur	15 mm
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Degré de dureté	doux
Degré de finesse	moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	BF-DC
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1	556380 1
--	----------

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1-2

556380 1-2