

SWISS TOOLS

## Porte-outils à levier à gauche, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 63/12HPmm



### Données de commande

N° commande	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Classe d'article	36D

### Description

#### Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

### Description technique

Ø queue	63 mm
Pièce de rechange	S01
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D <sub>1</sub> min	80 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Distance axe-pointe f	45 mm
Support	PSC
Type d'utilisation	Gauche
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Type de produit

Porte-outils à vis