

SWISS TOOLS

Porte-outils à levier à droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 63/11HPmm



Données de commande

N° commande	320330 63/11HP
GTIN	2050002004801
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Pièce de rechange	S05
Distance axe-pointe f	45 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Ø pré-perçage min. D ₁ min	80 mm
Ø queue	63 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Support	PSC
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Type de produit

Porte-outils à vis