



Ponceuse vibrante, Type: SPS140



Données de commande

N° commande	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Classe d'article	03M

Description

Exécution:

Ponceuse vibrante 260 W légère et maniable:

- Surfaces d'appui des mains ergonomiques pour une répartition uniforme de la pression.
- Système de fixation DUO pour une fixation précise du papier abrasif par pince ou auto-agrippant.
- Système d'aspiration de la poussière intégré par le papier abrasif à 10 perforations.
- Branchement direct pour système d'aspiration externe ou sac à poussières.

Livraison:

Avec câble secteur de 4 m, sac à poussières, plateau support, valise.

Remarque(s):

Toiles abrasives adaptées, voir codes art. 556980 et suivants. Papier abrasif auto-agrippant adapté, voir 557620.

Emballage: Mallette de transport

Puissance absorbée: 260 W

Longueur papier abrasif (adhésif): 105 mm

Largeur papier abrasif (adhésif): 115 mm

Longueur papier abrasif (pince): 140 mm

Largeur papier abrasif (pince): 115 mm

Mouvement oscillant: 1,6 mm

Description technique

Largeur papier abrasif (pince)	115 mm
Vibrations maximales suivant EN	< 8,5 m/s ²
Poids	1,6 kg
Support papier abrasif fixation adhésif	oui
Longueur papier abrasif (pince)	140 mm
Support papier abrasif fixation par pince	oui
Puissance absorbée	260 W
Longueur papier abrasif (adhésif)	105 mm
Mouvement oscillant	1,6 mm
Référence fabricant	SPS140
Nombre d'oscillations	28000 min ⁻¹
Largeur papier abrasif (adhésif)	115 mm
Perforations	Par 10
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Ponceuse vibrante

Accessoires

Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 80	556980 80
Jeu de 10 feuilles abrasives 10 perforations Grain 60	557620 60
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 150	556980 150
Jeu de 10 feuilles abrasives 10 perforations Grain 240	557620 240
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 240	556980 240
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 400	556980 400
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 600	556980 600
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 60	556980 60
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 40	556980 40
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 320	556980 320

Jeu de 10 feuilles abrasives 10 perforations Grain 120	557620 120
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 100	556980 100
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 120	556980 120
Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple Grain 180	556980 180
Jeu de 10 feuilles abrasives 10 perforations Grain 80	557620 80