

Garant GRIDLINE

Jeu d'éléments de compartimentage pour établis GridLine 5S, 20×20G, Type: 1500/5S**Données de commande**

N° commande	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Classe d'article	9GB

Description**Exécution:**

Matériel de compartimentage pour 4 tiroirs pour établis 5S. Composé de bacs pour petites pièces et de parois de séparation à fentes GridLine easyPick avec rebords et cloisons emboîtables.

Adapté(s) pour:

Etablis GARANT GridLine 5S 922864 et 922874.

Livraison:

25 bacs pour petites pièces GridLine easyPick, 6 parois de séparation à fentes GridLine, 3 jeux de 2 rebords GridLine, 12 cloisons emboîtables GridLine.

Description technique

Pour largeur utile de tiroir	500 mm
Division	1 G = 25 mm
Pour prof. utile de tiroir	500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Compartimentage des tiroirs

Accessoires

Cloisons emboîtables, largeur 8G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951781 125
Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm Largeur × profondeur en G / type 4X4/4	951251 4X4/4
Parois de séparation à fentes Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951520 100
Parois de séparation à fentes Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951520 125
Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm Largeur × profondeur en G / type 4X4/2	951251 4X4/2
Cloisons emboîtables, largeur 5G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951751 100
Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 100 mm	951570 100
Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 150 mm	951570 150
Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951570 125
Cloisons emboîtables, largeur 10G Pour hauteur frontale de tiroir 150 mm	951801 150
Cloisons emboîtables, largeur 4G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951741 125
Parois de séparation à fentes Profondeur 20G Pour hauteur frontale de tiroir 150 mm	951520 150