

Garant GRIDLINE

**Caisson de tiroirs 24G mobile, 20×20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs: 700/5mm****Données de commande**

N° commande	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Caisson de tiroirs 24G en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Recouvrement avec tapis en caoutchouc strié, rebord et poignées bimatière en Haptoprene®.

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante), Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils.

Tiroirs avec **déverrouillage individuel à une seule main** empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Ne pas pousser sous les postes à travail à réglage en hauteur électrique 920301 – 920316.

## Description technique

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur	740 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Nombre de tiroirs	5
Hauteur	900 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible max.	600 kg
Avec rebord	oui
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
ComfortClose	non
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Nombre de portes	0
Largeur	620 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poids	80 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible tablette supérieure	50 kg
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur utile	625 mm

Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	625 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Caisson supérieur ouvert	non
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Caisson à roulettes d'atelier

## Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927805 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 20	951020 20
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927805 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Bâti 24G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur boîtier 700 mm	927730 700
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21