

Garant**Lame de scie ruban 27×2450, Dents / pouce: 10/14****Données de commande**

N° commande	173577 10/14
GTIN	4062406124717
Classe d'article	11S

Description**Exécution:**

GARANT – Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec **denture M42** résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

Utilisation:

Denture variable 0° – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

Denture variable 10° – Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

Denture normale 0° – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

Denture normale 10° – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Description technique

Epaisseur	0,9 mm
Largeur	27 mm
Longueur	2450 mm
Denture	combi
Angle de coupe	0 degré
Type d'outils	HSS Co 8
Type de produit	Lame de scie ruban