

Garant**Lame de scie ruban 34×4100, Dents / pouce: 4/6H****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 173848 4/6H |
| GTIN | 4062406124946 |
| Classe d'article | 11S |

Description**Exécution:**

GARANT – Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec **denture M42** résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

Utilisation:

Denture variable 0° – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

Denture variable 10° – Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

Denture normale 0° – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

Denture normale 10° – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Description technique

| | |
|-----------------|--------------------|
| Largeur | 34 mm |
| Longueur | 4100 mm |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Denture | combi |
| Angle de coupe | 10 degré |
| Type d'outils | HSS Co 8 |
| Type de produit | Lame de scie ruban |