

**Garant****Lame de scie ruban 27×2910, Dents / pouce: 6/10****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 173657 6/10   |
| GTIN             | 4062406124984 |
| Classe d'article | 11S           |

**Description****Exécution:**

**GARANT – Lame de scie ruban bimétal hautes performances** avec **denture M42** résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

**Utilisation:**

**Denture variable 0°** – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

**Denture variable 10° – Universelle** pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

**Denture normale 0°** – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

**Denture normale 10°** – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

**Remarque(s):**

**Insertion d'une nouvelle lame** : consultez notre manuel d'usage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

**Description technique**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Epaisseur       | 0,9 mm             |
| Longueur        | 2910 mm            |
| Largeur         | 27 mm              |
| Angle de coupe  | 0 degré            |
| Denture         | combi              |
| Type d'outils   | HSS Co 8           |
| Type de produit | Lame de scie ruban |