

Garant**Lame de scie ruban 27×3150, Dents / pouce: 10/14****Données de commande**

N° commande	173687 10/14
GTIN	4062406125189
Classe d'article	11S

Description**Exécution:**

GARANT – Lame de scie ruban bimétal hautes performances avec **denture M42** résistante à l'usure et ruban porteur flexible spécial avec résistance du dos accrue.

Utilisation:

Denture variable 0° – Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).

Denture variable 10° – Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

Denture normale 0° – Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.

Denture normale 10° – Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Remarque(s):

Insertion d'une nouvelle lame : consultez notre manuel d'usinage GARANT 110010 disponible sur notre site Internet et nos pages d'informations.

Description technique

Largeur	27 mm
Epaisseur	0,9 mm
Longueur	3150 mm
Angle de coupe	0 degré
Denture	combi
Type d'outils	HSS Co 8
Type de produit	Lame de scie ruban