

**Meule boisseau diamant STARTEC XP-P D×P×H (mm), 100×20×20, Type: D64****Données de commande**

N° commande	597964 D64
GTIN	9003172004631
Classe d'article	53Y

**Description****Exécution:**

**Meules boisseaux hautes performances** avec revêtement au diamant et liant métallique, présentant une résistance accrue et une capacité de liaison optimisée du grain diamant. La réduction des efforts de coupe obtenue grâce à la combinaison optimale grain/liant permet d'atteindre une **capacité d'abrasion** et des **vitesse d'avance maximales**. La stabilité des arêtes maximale améliore la **précision de profil**, même en cas d'avances élevées, et **prolonge les intervalles de dressage** pour des états de surface de qualité constante. **Spécification: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

**Utilisation:**

Rectification hautes performances (rectification d'arêtes) d'outils de coupe rotatifs en carbure monobloc. Pour la rectification avec arrosage à l'huile (recommandé) ou une émulsion/de l'eau.

Forme: 12V9

Revêtement abrasif hauteur X: 10 mm

Abréviation de l'abrasif: D

**Description technique**

Grain	D64
-------	-----

Abréviation de l'abrasif	D
Spécification	D64BXP-P STARTEX XP-P
Abrasifs	Diamant
Forme	12V9
Ø disque D	100 mm
Largeur de disque T	20 mm
Attribut des noms de produit	100×20×20
Ø alésage H	20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant	3 mm
Revêtement abrasif hauteur X	10 mm
Type de produit	Meules boisseaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Carbure (HM)	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		