



Bac de rétention pour fûts de 200 l sans caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l): 2X200



Données de commande

N° commande	981420 2X200
GTIN	4250101184017
Classe d'article	96V

Description

Exécution:

Avec évidements; les bacs peuvent ainsi être directement déplacés à l'aide de chariots élévateurs. Ne transporter que des bacs de rétention vides.

Sans caillebotis pour une mise en place directe d'un fût de 200 litres ou de petits récipients.

Egalement gerbable avec un chariot élévateur.

Utilisation:

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3

Volume de récupération: 220 l

Hauteur: 350 mm

Largeur: 865 mm

Profondeur: 1245 mm

Charge admissible: 760 kg

Poids: 16 kg

Description technique

Charge admissible	760 kg
Hauteur	350 mm
Nombre de fûts	2
Volume de récupération	220 l
Largeur	865 mm
Capacité	200 l
Poids	16 kg
Profondeur	1245 mm
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention