



Bac de rétention pour fûts de 200 l avec caillebotis galvanisé, Nombre de fût×volume de fût (l): 2X200



Données de commande

N° commande	981425 2X200
GTIN	4250101184024
Classe d'article	96V

Description

Exécution:

Avec évidements; les bacs peuvent ainsi être directement déplacés à l'aide de chariots élévateurs. Ne transporter que des bacs de rétention vides. Egalement gerbable avec un chariot élévateur.

Utilisation:

Stockage de produits inflammables interdit (applicable en Allemagne).

Norme:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Description technique

Profondeur	1245 mm
Largeur	865 mm
Hauteur	350 mm
Poids	31 kg

Capacité	200 l
Volume de récupération	220 l
Charge admissible	760 kg
Nombre de fûts	2
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Stockage	Stockage de substances irritantes autorisé
Stockage	Stockage de substances inflammables interdit
Type de produit	Bacs de rétention