

Garant

Jeu de fraises à chanfreiner de précision avec 6 pans, longues 150376 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 6



Données de commande

N° commande	150369 6
GTIN	4062406127435
Classe d'article	11M

Description

Exécution:

Pratique pour le montage et les ateliers.

Fraise à chanfreiner de précision 150376, **avec queue longue à 3 méplats.**

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de **chanfreins ronds et précis à 90°.**

Contenu:

1 fraise de chaque: Réf. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Livraison:

Jeu de 6 fraises à chanfreiner en coffret.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de fraises	6
Revêtement	TiAlN

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Graduation des arêtes de coupe	Différent
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage avec h9
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90° Ø ext. Dc 16,5 mm	150376 16,5
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90° Ø ext. Dc 6,3 mm	150376 6,3
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90° Ø ext. Dc 20,5 mm	150376 20,5
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90° Ø ext. Dc 10,4 mm	150376 10,4
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90° Ø ext. Dc 12,4 mm	150376 12,4
Fraise à chanfreiner de précision, longue, avec 3 méplats 90° Ø ext. Dc 8,3 mm	150376 8,3