



Clé à œil à cliquet "4 en 1", Type: 9-15



Données de commande

N° commande	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture de clé 1	9 mm
Ouverture de clé 4	15 mm
Ouverture de clé 3	14 mm
Ouverture de clé 2	11 mm
Hauteur de bague maximale h_2	16 mm
Ø bague maximal D1	23 mm
Hauteur de bague maximale h_1	14 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø bague maximal D2	30 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés