



## Produit multifonction WD-40® Flexible, Contenu: 400ml



### Données de commande

N° commande	083003 400
GTIN	5032227316881
Classe d'article	08E

### Description

#### Exécution:

Le dégrissant multi-usages WD-40 réputé mondialement **est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l'environnement.** Sans téflon, résine, silicone ni acide.

#### Utilisation:

- **Antirouille avec capillarité importante – dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.**
- **Nettoyant – dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.**
- **Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.**
- **Produit anti-corrosion – le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.**
- **Spray contact – repousse l'humidité des composants électriques.**

Avec tube de pulvérisation métallique souple de 18,5 cm pour une application précise.

Utilisation possible à tous les angles d'inclinaison.

#### Remarque(s):

Homologations: Entre autres **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

### Description technique

Tête de pulvérisation	Flexi Straw
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Couleur	marron clair
Classe de marchandise dangereuse	2.1
Point d'éclair	47 °C
Point d'ébullition	176 °C
Propriétés oxydantes	non
Hydrosolubilité	insoluble
Viscosité cinématique	< 1 mm <sup>2</sup> /s
Température de stockage	15 - 50 °C
Contenu	0,4 l
Exécution	Bombe aérosol
Type de produit	Dégrippant multi-usages / Huile universelle