

**Garant****Lampes de poche sans fil à LED, Type: 145mm****Données de commande**

N° commande	081545 145
GTIN	4045197727244
Classe d'article	01A

**Description****Exécution:**

Lampe de poche à LED sans fil focalisable et très robuste en aluminium anodisé. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux. Commutateur rotatif avec indicateur de charge de la batterie intégré et port micro-USB.

**Livraison:**

Avec chargeur micro-USB, dragonne et boîte de transport GARANT.

Fonction lampe de poche: Focalisation

Zone ATEX: aucune

Flux lumineux: 300 lm

Durée d'éclairage: 3 h

Nombre de batteries incluses: 1

Type de batterie: Lithium-ion

Longueur totale: 145 mm

**Description technique**

Flux lumineux	300 lm
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Poids	188 g
Ø tête	35 mm
Durée d'éclairage	3 h
Zone ATEX	aucune
Nombre de batteries incluses	1

Fonction lampe de poche	Focalisation
Longueur totale	145 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche

---

## Accessoires

Fiche de chargeur USB Type MICRO-USB	081591 MICRO-USB
--------------------------------------	------------------