



Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, pouces, Ouverture: 3/4pouce



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 614890 3/4 |
| GTIN | 4013288167446 |
| Classe d'article | 63F |

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Longueur de clé L: 246 mm

Largeur mâchoires b: 42 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 9,5 mm

Hauteur de bague h₂: 11 mm

Ø bague D: 34,8 mm

Description technique

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Hauteur de mâchoire h ₁ | 9,5 mm |
| Largeur mâchoires b | 42 mm |
| Ø bague D | 34,8 mm |
| Hauteur de bague h ₂ | 11 mm |
| Ouverture | 3/4 pouce |
| Longueur de clé L | 246 mm |
| Dim. ouvertures de clés | en pouces |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Référence fabricant | 6000 Joker Imperial |
| Position de l'œil | 0 degré |
| Nombre de dents | 80 |
| Angle d'ajustement | 4,5 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome-molybdène |
| Surface | chromé mat |
| Cliquet réversible | non |
| Type de produit | Clés |