

Garant**Barre d'alésage carbure elliptique, à droite, Ø queue DS / longueur de col L1: 12/34mm****Données de commande**

N° commande	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Maniement très simple lors du changement de plaquette.**

Forme elliptique pour une résistance au pliage maximale.

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 1
Longueur totale L	100 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils en retrait	34 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Ø queue D _s	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

