

Garant**Barre d'alésage carbure elliptique, à droite, Ø queue DS / longueur de col L1: 12/45mm****Données de commande**

N° commande	273969 12/45
GTIN	4062406128012
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Maniement très simple lors du changement de plaquette.**

Forme elliptique pour une résistance au pliage maximale.

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

Description technique

Longueur totale L	110 mm
Vis pour plaquette	279810 1
Longueur de col L ₁ porte-outils en retrait	45 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Ø queue D _s	12 mm
Applications	#gorges radiales extérieures
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

