

Garant**Barre d'alésage carbure rond, à droite, Ø queue DS / longueur de col L1:
12/34mm****Données de commande**

N° commande	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Maniement très simple lors du changement de plaquette.**

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Vis pour plaquette	279810 1
Longueur de col L ₁ porte-outils en retrait	34 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Ø queue D _s	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

