

# Barre d'alésage carbure rond, à droite, Ø queue DS / longueur de col L1: 12/34mm



#### Données de commande

N° commande	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Classe d'article	21U

## **Description**

#### **Exécution:**

- · Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
- · Maniement très simple lors du changement de plaquette.

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

### **Description technique**

Longueur totale L	100 mm
Vis pour plaquette	279810 1
Longueur de col L₁ porte-outils en retrait	34 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Applications	#gorges radiales extérieures
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

