

**Garant****Barre d'alésage carbure rond, à droite, Ø queue DS / longueur de col L1:  
16/34mm****Données de commande**

N° commande	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Maniement très simple lors du changement de plaquette.**

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

**Description technique**

Longueur totale L	100 mm
Vis pour plaquette	279810 1
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils en retrait	34 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Applications	#gorges radiales extérieures
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

