

Garant**Barre d'alésage carbure rond, à droite, Ø queue DS / longueur de col L1:
12/45mm**

Données de commande

N° commande	273966 12/45
GTIN	4062406128081
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Maniement très simple lors du changement de plaquette.**

Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.

Description technique

Vis pour plaquette	279810 1
Longueur totale L	110 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils en retrait	45 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Ø queue D _s	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

