

**Mitutoyo****Colonne de mesure numérique QM-Height, Type: 350****Données de commande**

N° commande	445233 350
GTIN	4946368760568
Classe d'article	44B

**Description****Exécution:**

Colonne de mesure à réglage manuel, compacte et précise avec écran LCD monochrome facile à lire. Nombreuses fonctions de mesure et d'analyse pour le traitement des données. Sélection rapide et aisée des fonctions et de tous les calculs importants (diamètres intérieurs et extérieurs, écarts). Vitesse de déplacement illimitée. Durée de vie des piles prolongée.

**Utilisation:**

Idéale pour ateliers et salles de mesure.

**Livraison:**

Avec palpeur à bille de  $\varnothing$  5 mm, bloc d'étalonnage, 4 piles 081561 réf. LR6.

**Accessoire(s):**

Palpeur, pointe à tracer, câble de données et adaptateur secteur.

**Description technique**

Incrément numérique convertible	0,001 / 0,0005 mm
Méthode de déplacement du chariot de mesure	manuel
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)	$2,4 + 3,5 L / 1000 \mu\text{m}$

Force de mesure	1,5 ±0,5 N
Nombre de piles incluses	4
Étalonnage	E2
Ecart de perpendicularité (frontal)	7 µm
Répétabilité (plan)	1,8 µm
Code art. piles/batteries incluses	081560 LR6
Plage d'utilisation maximale	0 - 465 mm
Plage de mesure	0 - 350 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Colonnes de mesure

## Services

Étalonnage Colonnes de mesure numériques Plage de mesure maximale 400 mm	024000 400
Étalonnage DAkkS Colonne de mesure numérique Plage de mesure maximale 400 mm	024010 400

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------