



Lampe de travail sans fil à LED, Type: MINIFORM



Données de commande

N° commande	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif. Version **Miniform** avec dimensions **compactes** pratiques pour emporter la lampe (120×59×25 mm), clip ceinture, poignée ergonomique.

Technologie à LED COB hautes performances pour un éclairage extrêmement clair et **homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Flux lumineux	200 lm
Nombre de batteries incluses	1
Ampoule	Module LED

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux niveau 2	100 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Largeur totale	59 mm
Durée d'éclairage	2,5 h
Longueur totale	120 mm
Durée d'éclairage niveau 2	5 h
Indice de protection IP	IP 65
Poids	138 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	MINIFORM
Type de produit	Lampes de travail