



Lampe de travail sans fil à LED, Type: 205



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 081537 205 |
| GTIN | 4045197727251 |
| Classe d'article | 02A |

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED avec 2 niveaux de luminosité et puissance d'éclairage élevée. Avec crochet de suspension et support repliable, **port de charge micro-USB**, pied magnétique pivotant et dragonne.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge et bloc d'alimentation.

Description technique

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Tension de la batterie | 3,7 V |
| Nombre de batteries incluses | 1 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Flux lumineux niveau 2 | 250 lm |
| Flux lumineux | 350 lm |
| Durée d'éclairage | 3,5 - 5,5 h |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Longueur totale | 205 mm |
| Poids | 266 g |
| Zone ATEX | aucune |
| Type de produit | Lampes de travail |