

## HEDI

### Dériveur de câble, Type: 15N2



#### Données de commande

N° commande	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Dériveurs de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord. Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 150°**.

**Fonctionnement:**

IP24: protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité.

**Utilisation:**

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

**Remarque(s):**

Dériveurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

#### Description technique

Type	15N2
Longueur	361 mm
Hauteur	450 mm
Longueur câble	15 m

Conception du câble	5G2,5
Puissance nominale déroulé	5000 (16 A) W
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Largeur	208 mm
Classe de câble	H07RN-F
Matériau boîtier	Plastique
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP	IP 24
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Dérouleur de câble