



Tôle diamantée, Grain: D126µm



Données de commande

N° commande	529112 D126
GTIN	4007220806388
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Tôle diamantée flexible, **double face** à grains de polissage diamant. Epaisseur avec revêtement: 0,7 mm.

Utilisation:

Idéal pour les travaux de polissage sur surfaces concaves et convexes.

Remarque(s):

Les limes diamant peuvent être nettoyées à l'essence à l'aide d'une brosse métallique (par ex. 576000).

Description technique

Grain	D126
Degré de finesse	moyen
Dimensions	35×350 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	35 mm
Hauteur	0,7 mm
Longueur	350 mm
Type de produit	Limes diamant

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		