



## Tôle diamantée, Grain: D64µm



### Données de commande

N° commande	529112 D64
GTIN	4007220955918
Classe d'article	53B

### Description

**Exécution:**

Tôle diamantée flexible, **double face** à grains de polissage diamant. Epaisseur avec revêtement: 0,7 mm.

**Utilisation:**

Idéal pour les travaux de polissage sur surfaces concaves et convexes.

**Remarque(s):**

Les limes diamant peuvent être nettoyées à l'essence à l'aide d'une brosse métallique (par ex. 576000).

### Description technique

Degré de finesse	fin
Grain	D64
Dimensions	35×350 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	35 mm
Hauteur	0,7 mm
Longueur	350 mm
Type de produit	Limes diamant

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		