



Lampe de travail sans fil à LED, Type: UNIFORM



Données de commande

N° commande	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif. Nouvelle génération de la version **UNIFORM. Extrêmement robuste**, avec indication de capacité intelligente et éclairage ponctuel supplémentaire. Clip ceinture.

Technologie à LED COB hautes performances pour un éclairage extrêmement clair et **homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.**

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec station de charge et câble de charge USB.

Description technique

Flux lumineux	500 lm
Tension de la batterie	3,7 V
Ampoule	Module LED

Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux niveau 2	250 lm
Capacité de la batterie	3 Ah
Longueur totale	190 mm
Largeur totale	60 mm
Indice de protection IP	IP 65
Durée d'éclairage	3 h
Durée d'éclairage niveau 2	6 h
Poids	265 g
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	UNIFORM
Type de produit	Lampes de travail

Accessoires

CHARGEUR USB Type CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------