

**Colle instantanée, 20 g, Type: SLOW****Données de commande**

N° commande	083361 SLOW
GTIN	4062406127886
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante. Durcissement lent, résistance et pouvoir de remplissage élevés, convient pour **le métal et le plastique dur** ainsi que pour **toutes les surfaces/matériaux absorbants**, tels que **le cuir, le bois ou le liège**.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Maniabilité après	20 - 50 s
Résistance à la traction et au cisaillement	10 - 22 N/mm ²
Viscosité dynamique	600 - 1500 mPas
Température de stockage	20 °C

Durée de conservation à partir de la date de fabrication	9 mois
Propriété	ne pénètre pas
Plage de températures	-55 °C
Résistance à la traction	10 - 20 N/mm ²
Densité	1,06 g/cm ³
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Couleur	transparent
Forme	liquide
pour matériau	Cuir
pour matériau	Bois
pour matériau	Métal
pour matériau	Liège
pour matériau	Matériaux poreux
pour matériau	Caoutchouc
pour matériau	Plastique
Contenance	20 ml
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées