



Plateau électromagnétique permanent UniPower, Type: 408UP



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 382000 408UP |
| GTIN | 2050001777706 |
| Classe d'article | 38D |

Description

Exécution:

- **Construction monobloc novatrice et brevetée pour une rigidité et une fiabilité maximales.**
- **Raccord rapide pour les connexions électriques.**
- **Inserts filetés dans chaque pôle réalisés dans un matériau très résistant.**
- **Robustesse grâce à la construction monobloc et à l'utilisation de plateaux polaires intégrés.**

Avantage(s):

- **Travail sans vibrations ménageant l'outil et la machine.**
- **Usinage sur cinq faces sans problème.**
- **Utilisation complète des courses.**
- **Nette réduction des temps de montage/démontage.**
- **Insensible aux pannes de courant.**
- **Fraisage plan parallèle rapide et précis.**
- **Force de serrage uniforme sur toute la surface de fixation.**
- **Hauteur réduite.**
- **Forces de serrage très élevées.**
- **Positionnement aisé et rapide des pièces à usiner.**

Utilisation:

Utilisation dans la fabrication de moules ou la construction mécanique.

Livraison:

Avec système de commande ST200FA et fiche 5 pôles, pour commander un plateau magnétique.

Accessoire(s):

Rallonges polaires 382010.

Remarque(s):

Kit d'installation pour commander plusieurs plateaux électromagnétiques permanents disponible sur demande!

Le câble électrique est fourni sans connecteur adaptateur. **Prise secteur 400 V / 50 Hz.**

Description technique

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Hauteur | 51 mm |
| Poids | 115 kg |
| Largeur | 400 mm |
| Nombre de pôles | 32 |
| Longueur | 790 mm |
| Pas polaire | 62 mm |
| Force d'attraction maximale | 193 kN |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de produit | Plateau magnétique |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Rallonges polaires pour plateau électromagnétique permanent UniPower Type PFR | 382010 PFR |
| Rallonges polaires pour plateau électromagnétique permanent UniPower Type PMQ | 382010 PMQ |