

Garant**Porte-outils de brochage de profils, métrique $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, \varnothing queue DS: 20mm**

Données de commande

N° commande	293029 20
GTIN	4062406128708
Classe d'article	29K

Description

Exécution:

Pour tours à charioter automatiques.

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le \varnothing de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

Description technique

Long. queue L_s	46 mm
L	34 mm
Type de queue	Queue cylindrique

Fiche technique

Ø queue D _s	20 mm
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5