

Garant**Porte-outils de brochage de profils, métrique $\varnothing d = 16$ mm, \varnothing queue DS: 22mm**

Données de commande

N° commande	293026 22
GTIN	4062406128944
Classe d'article	29K

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

- **Attention: toujours utiliser le \varnothing de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

Description technique

L	76 mm
Long. queue L _s	50 mm
Type de queue	Queue cylindrique
\varnothing queue D _s	22 mm

Fiche technique

Ø d	16 mm
Ø D	58 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16