

**Garant****Porte-outils de brochage de profils, métrique  $\varnothing d = 5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  queue DS: 12mm**

## Données de commande

N° commande	293029 12
GTIN	4062406128685
Classe d'article	29K

## Description

**Exécution:**

Pour tours à charioter automatiques.

**Adapté(s) pour:**

Machines CNC et classiques.

**Accessoire(s):**

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

**Remarque(s):**

- **Attention: toujours utiliser le  $\varnothing$  de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

## Description technique

L	34 mm
Long. queue L <sub>s</sub>	35 mm
Type de queue	Queue cylindrique

## Fiche technique

Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Arrosage interne	non
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage

### Accessoires

Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm	293006 8
Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm	293006 12
Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm	293006 5
Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm	293006 16