

**Garant****Porte-outils de brochage de profils pouces Ø d = 12 mm, Ø queue DS: 3/4pouce****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 293073 3/4    |
| GTIN             | 4062406129002 |
| Classe d'article | 29K           |

**Description****Adapté(s) pour:**

Machines CNC et classiques.

**Accessoire(s):**

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

**Remarque(s):**

- **Attention: toujours utiliser le Ø de broche approprié.**
- **Autres raccords de queue disponibles sur demande.**

**Description technique**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| L                          | 46 mm             |
| Long. queue L <sub>s</sub> | 50 mm             |
| Type de queue              | Queue cylindrique |
| Ø d                        | 12 mm             |

## Fiche technique

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Ø D              | 44 mm                               |
| Taille de queue  | 3/4 pouce                           |
| Arrosage interne | non                                 |
| Type de produit  | Outil de rainurage et de mortaisage |

### Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Clés à ergots réglables pour Ø support 8 mm  | 293006 8  |
| Clés à ergots réglables pour Ø support 5 mm  | 293006 5  |
| Clés à ergots réglables pour Ø support 16 mm | 293006 16 |
| Clés à ergots réglables pour Ø support 12 mm | 293006 12 |