

**Garant**

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 8 mm, TiN,  
Carré: 4,5mm**

**Données de commande**

N° commande	293050 4,5
GTIN	4062406129453
Classe d'article	29L

**Description****Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).

**Description technique**

L	7,5 mm
Ouverture	4,5 mm

Type d'outils	HSS
Tolérance	+ 0,09 à + 0,12 mm
Profil	Carré
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage