

Garant

**Douille pour brochage de profils, carré femelle, métrique Ø d = 5 mm, TiN,
Carré: 4mm**

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 293059 4 |
| GTIN | 4062406129538 |
| Classe d'article | 29L |

Description**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

La fabrication de profils carrés > 9 mm est recommandée uniquement dans les matériaux faciles à usiner (enlèvement de matière plus important).

Description technique

| | |
|-----------|--------|
| Ouverture | 4 mm |
| L | 6,5 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type d'outils | HSS |
| Tolérance | + 0,09 à + 0,12 mm |
| Profil | Carré |
| L ₁ | 10 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Revêtement | TiN |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |