



Pied à coulisse universel numérique DIGI ULISSE I/E, Plage de mesure: 400mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 417700 400 |
| GTIN | 2050001778031 |
| Classe d'article | 46P |

Description

Exécution:

Pied à coulisse universel numérique pour les mesures intérieures et extérieures les plus diverses avec touches de mesure interchangeables.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Pied à coulisse, avec 1 pile 081560 réf. CR2032. Touches de mesure interchangeables avec Ø bille 3 mm et douille de serrage avec filetage intérieur M 2,5.

Accessoire(s):

Pour réf. 400 – 650, toutes les touches spéciales et de rechange 434900 – 4910 avec filetage M2,5, câble de données 498948.

Remarque(s):

Autres touches de mesure sur demande.

Description technique

| | |
|--------------------------|------------|
| Plage de mesure ext. | 0 - 320 mm |
| Longueur de bec | 103 mm |
| Plage de mesure | 0 - 400 mm |
| Etalonnage | A1 |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Ø bille touche de mesure | 3 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de mesure int. | 42 - 400 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Erreur admissible | 0,03 mm |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Norme | Norme usine |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Interface | Interface USB |
| Interface | Interface RS232C |
| Métrologie | numérique |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempe |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm | 021010 500 |
| ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm | 021000 500 |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Câble de connexion Type R2 | 498948 R2 |
| Accessoires pour pieds à coulisse Type TAST | 417701 TAST |
| Touche en carbure Type 18/3 | 434910 18/3 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |
| Câble de connexion Type USB2 | 498948 USB2 |
| Touche en acier Type 18/3 | 434900 18/3 |

Accessoires pour pieds à coulisse Type BUCHSE

417701 BUCHSE