

Garant GRIDLINE

Pied d'appui pour plans de travail d'angle, réglable en hauteur, Type: 1**Données de commande**

N° commande	927112 1
GTIN	4062406128777
Classe d'article	9GG

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Pieds d'appui pour plans de travail d'angle en tube d'acier. Hauteur réglable au pas de 50 mm de 750 à 1050 mm. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Livraison:

Pied d'appui avec 1 paire de goussets 927122 réf. 1

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Plage de réglage en hauteur: 750 - 1050 mm

Largeur: 50 mm

Profondeur: 50 mm

Description technique

Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm

Plage de réglage en hauteur	750 - 1050 mm
Pas de réglage en hauteur	50 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Piètement

Accessoires

Pied d'appui pour plans de travail d'angle, réglable en hauteur Type 2	927112 2
Goussets Type 1	927122 1